




## Ficha de datos

## Gabinete Asecos-600



La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.

### **Gabinete ventilado 90 min para almacenamiento de sustancias inflamables y explosivas**



- gabinete de una puerta bajo encimera pintado en RAL 7035
- con bloqueo de cerradura e indicador de bloqueo
- línea UB-T-90
- modelo UB90.060.060.059.050.TR
- cumplimiento de la norma EN 14470-1
- 1x cubeta de acero pintado en RAL 7035
- 1x inserto de acero perforado pintado en RAL 7035



## DATOS TÉCNICOS - DIMENSIONES

### dimensiones totales [mm]

ancho A	593
alto B	600
profundo C	502



garantía	24 meses
fabricante	ASECOS