- (+48) 32 453 91 70
- info@pol-eko.com.pl

 in
- www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
 44-300 Wodzisław Śląski
 ul. Kokoszycka 172 C

Kühlinkubator (IL) ILW 115 Smart


Produkt Broschüren



Das Foto oben ist nur als Referenz, zusätzliche Optionen können möglicherweise nicht in der Standardausstattung enthalten. Die wirkliche Aussehen, insbesondere Farbe und Struktur des Materials aus den in dem Foto dargestellten abweichen kann.

Vorteile des SMART Controllers:

- 4,3", Vollfarben-Touchscreen mit kristallklarer Auflösung
- LAN, USB-Anschlüssesowie für Datenübertragung
- Multi-Segment-Zeit- und Temperaturprogramme
- Visueller und akustischer Alarm
- interner Speicher für Programme und Datenaufzeichnung
- Ereignisregistrierung
- Benutzerhandbuch zum direkten Download
- Schnellwechsel der Parameter
- Alarmleiste
- Handschumodus



Smart - preview screen






(+48) 32 453 91 70info@pol-eko.com.plwww.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kokoszycka 172 C

TECHNISCHE DATEN		
uftströmung	erzwungen	
Fassungsvermögen der Kammer [l]	112	
Nutzbare Fassungsvermögen der Kammer [I]	112	
Treiber	mikroprozessor PID	
Anzeige	4,3" vollfarbiger Touchscreen	
TEMPERATUR		
Temperaturbereich [°C]	0+70 / -10+70 (optional)	
Temperaturregulierung [°C]	0,1	
Zeitliche Temperaturschwankung 37°C [+/-°C]*	0,2	
RäumlicheTemperaturabweichung 37°C [+/-°C]*	0,3	
Temperaturschutz	Klasse 2.0 gem. DIN 12880 / Klasse 3.3 (optional) / Klasse 3.3 in Smart PRO	
KAMMER		
Türtyp	doppelte(5) / mit Sichtfenster (optional)	
Innere		
Smart	rostfreier, säurebeständiges Stahl gem. DIN 1.4301	
G Smart	rostfreier, säurebeständiges Stahl gem. DIN 1.4301	
Gehäuse		
Smart	pulverbeschichtetes Blech	
G Smart	rostfreier, strukturiert	

außenmaße [mm] /1/	
Breite A	660
Höhe B	1140
Tiefe C	720
innenmaß [mm]	
Breite D	460
Höhe E	540
Tiefe F	450



Regal (standard max)	2 7
Maximalbelastung das Regal [kg] /2/	25
- verstärkter einschubgitter version (PW) [kg] /3/	50
Maximalbelastung des Geräts [kg]	60
- verstärkter Geräte version (W) [kg] /4/	120
Gewicht [kg]	90



⟨+48⟩ 32 453 91 70⋈ info@pol-eko.com.plwww.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kokoszycka 172 C

ELEKTRO PARAMETERS	
Energieversorgung**	230V 50-60Hz
Nennleistung [W]	500
Kühlmittel	1234ze / GWP=1
Garantie	24 Monate
Produzent	POL-EKO

Diese Parameter gelten für Standardgeräte (ohne optional ausstattung)

* - Zeitliche Temperaturabweichung in der Mitte des Geräteinnenraumes gemessen; Räumliche Temperaturabweichung (K) berechnet für den Geräteinnenraum wie folgt:

K = +/- (max. Durchnschittstemperatur - min. Durchnschittstemperatur) / 2

- ** Andere Netzspannung auf Anfrage
- 1 Tiefe umfasst nicht die Anschluss Netzkabel 50mm. In den max. außen Abmessungen ist der 20mm Gummistopfen in der Breite nicht enthalten.
- 2 die gleichmäßige Lastverteilung über die Oberfläche
- 3 verstärkt Regal
- 4 optional innere Glastür

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

	Bestellnummer: */A	Tür mit Sichtfenster
INOX	Bestellnummer: */P INOX	Einschubgitter aus rostfreiem Stahl INOX
	Bestellnummer: */PP	Zusätzliches Edelstahl-Lochblech
	Bestellnummer: */PW	Glasregal
	Bestellnummer: KUW GN*/*	Schalen aus rostfreiem Stahl
	Bestellnummer: QLK*	Räder
	Bestellnummer: */S oder */S INOX	Tisch mit Rädern
	Bestellnummer: */ST oder */S INOX	Tisch mit Rädern
	Bestellnummer: *PLUS	Automatische Abtaufunktion
	Bestellnummer: */T	Niedrigtemperaturversion











Bestellnummer: */W Verstärkte Version

Bestellnummer: OWW/LED

Innenbeleuchtung

Bestellnummer: */FOT Fotoperiode

Bestellnummer: GNZ Innere Steckdose

LAB DESK

Bestellnummer: LabDesk Software

>0<

Bestellnummer: BRT/*/L IQ/OQ/PQ IQ, OQ ,PQ Eignungsverfahren

DIN 3.3

Bestellnummer: */3.3 Temperaturschutz Klasse 3.3 DIN 12880



Bestellnummer: BPP 12 Batterie-Backup für Anzeige

ALARM

Bestellnummer: PORT ALARM Kontakt für Trockenalarm



Bestellnummer: LANK LAN Kabel



Bestellnummer: OCZ/20 Zusätzliche Durchführung 20mm



Bestellnummer: OCZ/30 Zusätzliche Durchführung 30mm



Bestellnummer: OCZ/60 Zusätzliche Durchführung 60mm



Bestellnummer: OCZ/100 Zusätzliche Durchführung 100mm



Bestellnummer: KD Zugangskontrolle

