

- (+48) 32 453 91 70
- info@pol-eko.com.pl
- www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. 44-300 Wodzisław Śląski

ul. Kokoszycka 172 C

Klimakammern KK 400 Smart PRO

Produkt Broschüren



Das Foto oben ist nur als Referenz, zusätzliche Optionen können möglicherweise nicht in der Standardausstattung enthalten. Die wirkliche Aussehen, insbesondere Farbe und Struktur des Materials aus den in dem Foto dargestellten abweichen kann.

Vorteile des SMART PRO Controllers:

- großes (7) Vollfarben-Touchscreen mit kristallklarer Auflösung
- LAN, USB-Anschlüssesowie WLAN für Kommunikation und Datenübertragung
- Multi-Segment-Zeit- und Temperaturprogramme
- Datenanzeige in tabellarischer und grafischer Form
- Visueller und akustischer Alarm
- Administrator-Funktion für Verwaltung und Einstellungen
- Passwortgeschütztes Login
- interner Speicher für Programme und Datenaufzeichnung
- Ereignisregistrierung mit Benutzerbenachrichtigungen
- LabDesk-Software und Benutzerhandbuch zum direkten Download



Smart PRO - preview screen








POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kokoszycka 172 C

TECHNISCHE DATEN	
luftströmung	erzwungen
Fassungsvermögen der Kammer [I]	416
Nutzbare Fassungsvermögen der Kammer [I]	416
Treiber	mikroprozessor PID
Anzeige	7" vollfarbiger Touchscreen
TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT	
Temperaturbereich [°C]	0+60
Temperaturregulierung [°C]	0,1
RäumlicheTemperaturabweichung 25°C und 60%rH [+/-°C]*	2,0
Temperaturschutz	Klasse 3.3 gem. DIN 12880
Feuchtebereichte [%]	3090 (siehe Tabelle für Details)
Feuchteregulierung [%]	1,0
Räumliche Abweichung der Feuchte bei 25*C und 60% rH [%rH]	5,0



obszar pracy krótkotrwałej (max.24 h) short-term work area (max. 24h)

Wilgotność względna / Relative humidity [%]

KAMMER	
Türtyp	doppelte (volle Außentür, innen Glastür / Außentür (optional)
Innere	
Smart PRO	rostfreier, säurebeständiges Stahl gem. DIN 1.4301
IG Smart PRO	rostfreier, säurebeständiges Stahl gem. DIN 1.4301
Gehäuse	
Smart PRO	pulverbeschichtetes Blech
IG Smart PRO	rostfreier, strukturiert






(+48) 32 453 91 70info@pol-eko.com.plwww.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kokoszycka 172 C

außenmaße [mm] /1/	
Breite A	1030
Höhe B	1850
Tiefe C	1010
innenmaß [mm]	
Breite D	800
Höhe E	1040
Tiefe F	500



Regal (standard max)	3 14	
Maximalbelastung das Regal [kg] /2/	10	
- verstärkter einschubgitter version (PW) [kg] /3/	100	
Maximalbelastung des Geräts [kg]	120	
Gewicht [kg]	185	
ELEKTRO PARAMETERS		

ELEKTRO PARAMETERS	
Energieversorgung**	230V 50-60Hz
Nennleistung [W]	2250
Kühlmittel	R290 / GWP=3
Garantie	24 Monate
Produzent	POL-EKO

Diese Parameter gelten für Standardgeräte (ohne optional ausstattung)

- * Räumliche Temperaturabweichung (K) berechnet für den Geräteinnenraum wie folgt: K = +/- (max. Durchnschittstemperatur min. Durchnschittstemperatur) / 2
- ** Andere Netzspannung auf Anfrage
- 1 Tiefe umfasst nicht die Anschluss Netzkabel 50mm
- 2 die gleichmäßige Lastverteilung über die Oberfläche
- 3 verstärkt Regal

OPTIONEN UND ZUBEHÖR



Bestellnummer: */A Tür mit Sichtfenster



Bestellnummer: */P INOX Einschubgitter aus rostfreiem Stahl INOX



Bestellnummer: */PP Zusätzliches Edelstahl-Lochblech







POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C



Bestellnummer: */PW Glasregal



Bestellnummer: KUW GN*/* Schalen aus rostfreiem Stahl



Bestellnummer: */FIT Fitotron



Bestellnummer: FIT/R3 Unabhängige Kontrolle der Intensität im FIT System



Bestellnummer: GNZ Innere Steckdose



Bestellnummer: KK/CP Wasserstandsensor



Bestellnummer: BRT/*/L IQ/OQ/PQ IQ, OQ ,PQ Eignungsverfahren



Bestellnummer: BPP 12 Batterie-Backup für Anzeige



Bestellnummer: PORT ALARM Kontakt für Trockenalarm



Bestellnummer: LANK LAN Kabel



Bestellnummer: OCZ/20 Zusätzliche Durchführung 20mm



Bestellnummer: OCZ/30 Zusätzliche Durchführung 30mm



Bestellnummer: OCZ/60 Zusätzliche Durchführung 60mm



Bestellnummer: OCZ/100 Zusätzliche Durchführung 100mm



Bestellnummer: KK/Z Vorratsbehälter für Demin Wasser



Bestellnummer: KD Zugangskontrolle

