

- (+48) 32 453 91 70
- ⊠ info@pol-eko.com.pl
- www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kokoszycka 172 C

Scheda tecnica

Stufa di essiccazione SLN 53 SIMPLE



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard. L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.








(+48) 32 453 91 70info@pol-eko.com.plwww.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kokoszycka 172 C

Dati Tecnici	
Convezione dell'aria	Naturale
Capacità della camera [I]	56
Capacità lavorativa [l]	56
Controller	Microprocessore con display esterno
Display	LED
Temperatura	
Range di temperatura [°C]	5°C sopra la temperatura ambiente +250°C
Risoluzione della temperatura ogni [°C]	0,1
Oscillazione della temperatura a 105°C [+/-°C]*	0,3
Variazione della temperatura a 105°C [+/-°C]*	2,5
Tempo per raggiungere la temperatura impostata [min]	99
Consumo di energia a 105°C [Wh/h]	185
Protezione da temperatura	Classe 1.0 secondo DIN 12880
Camera	
Tipo di porta	Cieco
Interno	Acciaio inox secondo DIN 1.4016
Alloggi	Lamiera verniciata a polvere

Dimensioni complessive [mm] /1/

•	
Larghezza A	660
Altezza B	590
Profondità C	620
Dimensioni interne [mm]	
Larghezza D	390
Altezza E	390
Profondità F	350



Ripiani (standard max)	2 5
Carico massimo per ogni ripiano [kg] /2/	10
Carico di lavoro massimo dell'unità [kg]	40
Peso (kg]	46



⟨+48⟩ 32 453 91 70⋈ info@pol-eko.com.plwww.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETRI ELETTRICI		
Voltaggio**	230V 50-60Hz	
Potenza nominale [W]	1700	
Garanzia	24 mesi	
Produttore	POL-EKO	

Tutti i dati tecnici sopra riportati si riferiscono ad unità standard (senza accessori opzionali)

* - oscillazione misurata al centro della camera; nello spazio, variazione (K) calcolata per camera come:

K = +/- (T media max. - T media min.) / 2

** - altri alimentatori a richiesta

1 - profondità non include 50 mm di cavo di alimentazione, la larghezza non include il tappo in gomma da 20 mm

OPZIONI E ACCESSORI



Numero d'ordine: */P INOX Ripiano in filo di acciaio INOX



Numero d'ordine: */PP Ripiano perforato



Numero d'ordine: BRT/*/L IQ/OQ/PQ Calibrazione e qualifica IQ, OQ, PQ

