



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl


POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Produkt Broschüren

Labortrockenschrank SLN 115 SIMPLE



Das Foto oben ist nur als Referenz, zusätzliche Optionen können möglicherweise nicht in der Standardausstattung enthalten. Die wirkliche Aussehen, insbesondere Farbe und Struktur des Materials aus den in dem Foto dargestellten abweichen kann.





TECHNISCHE DATEN

Luftströmung	natürliche
Fassungsvermögen der Kammer [l]	109
Nutzbare Fassungsvermögen der Kammer [l]	109
Treiber	mikroprozessor mit Außendisplay
Anzeige	LED

TEMPERATUR

Temperaturbereich [°C]	5°C über der Raumtemperatur... +250°C
Temperaturregulierung [°C]	0,1
Zeitliche Temperaturschwankung 105°C [±/°C]*	0,3
Räumliche Temperaturabweichung 105°C [±/°C]*	2,5
Zeit bis zum Erreichen der eingestellten Temperatur [min]	88
Energieverbrauch bei 105°C [Wh/h]	247
Temperaturschutz	Klasse 1.0 gem. DIN 12880

KAMMER


Türtyp	volle Tür
Innere	rostfreier Stahl gem. DIN 1.4016
Gehäuse	pulverbeschichtetes Blech

außenmaße [mm] /1/

Breite A	720
Höhe B	730
Tiefe C	710

innenmaß [mm]

Breite D	460
Höhe E	540
Tiefe F	440



Regal (standard max)	2 7
Maximalbelastung des Regal [kg] /2/	10
Maximalbelastung des Geräts [kg]	60
Gewicht [kg]	64



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

ELEKTRO PARAMETERS

Energieversorgung**	230V 50-60Hz
Nennleistung [W]	2500
Garantie	24 Monate
Produzent	POL-EKO

Diese Parameter gelten für Standardgeräte (ohne optional ausstattung)

* - Zeitliche Temperaturabweichung in der Mitte des Geräteinnenraumes gemessen; Räumliche Temperaturabweichung (K) berechnet für den Geräteinnenraum wie folgt:

$K = \pm (\text{max. Durchschnittstemperatur} - \text{min. Durchschnittstemperatur}) / 2$

** - Andere Netzspannung auf Anfrage


1 - Tiefe umfassen nicht 50 mm Stromkabel. In den max. außen Abmessungen ist der 20mm Gummistopfen in der Breite nicht enthalten.

OPTIONEN UND ZUBEHÖR



Bestellnummer: */P INOX

Einschubgitter aus rostfreiem Stahl INOX



Bestellnummer: */PP

Zusätzliches Edelstahl-Lochblech



Bestellnummer: BRT/*L IQ/OQ/PQ

IQ, OQ ,PQ Eignungsverfahren