




Produkt Broschüren

Labortrockenschrank SLW 115 SIMPLE



Das Foto oben ist nur als Referenz, zusätzliche Optionen können möglicherweise nicht in der Standardausstattung enthalten. Die wirkliche Aussehen, insbesondere Farbe und Struktur des Materials aus den in dem Foto dargestellten abweichen kann.





TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---------------------------------|
| Luftströmung | erzwungen |
| Fassungsvermögen der Kammer [l] | 109 |
| Nutzbare Fassungsvermögen der Kammer [l] | 109 |
| Treiber | mikroprozessor mit Außendisplay |
| Anzeige | LED |

TEMPERATUR

| | |
|---|---------------------------------------|
| Temperaturbereich [°C] | 5°C über der Raumtemperatur... +250°C |
| Temperaturregulierung [°C] | 0,1 |
| Zeitliche Temperaturschwankung 105°C [±°C]* | 0,3 |
| Räumliche Temperaturabweichung 105°C [±°C]* | 1,5 |
| Zeit bis zum Erreichen der eingestellten Temperatur [min] | 23 |
| Energieverbrauch bei 105°C [Wh/h] | 301 |
| Temperaturschutz | Klasse 1.0 gem. DIN 12880 |

KAMMER


| | |
|---------|----------------------------------|
| Türtyp | volle Tür |
| Innere | rostfreier Stahl gem. DIN 1.4016 |
| Gehäuse | pulverbeschichtetes Blech |

außenmaße [mm] /1/

| | |
|----------|-----|
| Breite A | 720 |
| Höhe B | 730 |
| Tiefe C | 710 |

innenmaß [mm]

| | |
|----------|-----|
| Breite D | 460 |
| Höhe E | 540 |
| Tiefe F | 440 |



| | |
|-------------------------------------|-------|
| Regal (standard max) | 2 7 |
| Maximalbelastung das Regal [kg] /2/ | 10 |
| Maximalbelastung des Geräts [kg] | 60 |
| Gewicht [kg] | 64 |



ELEKTRO PARAMETERS

| | |
|---------------------|--------------|
| Energieversorgung** | 230V 50-60Hz |
| Nennleistung [W] | 2500 |
| Garantie | 24 Monate |
| Produzent | POL-EKO |

Diese Parameter gelten für Standardgeräte (ohne optional ausstattung)

* - Zeitliche Temperaturabweichung in der Mitte des Geräteinnenraumes gemessen; Räumliche Temperaturabweichung (K) berechnet für den Geräteinnenraum wie folgt:

$K = +/- (\text{max. Durchschnittstemperatur} - \text{min. Durchschnittstemperatur}) / 2$

** - Andere Netzspannung auf Anfrage

1 - Tiefe umfassen nicht 50 mm Stromkabel. In den max. außen Abmessungen ist der 20mm Gummistopfen in der Breite nicht enthalten.

OPTIONEN UND ZUBEHÖR



Bestellnummer: */P INOX

Einschubgitter aus rostfreiem Stahl INOX



Bestellnummer: */PP

Zusätzliches Edelstahl-Lochblech



Bestellnummer: BRT*/L IQ/OQ/PQ

IQ, OQ ,PQ Eignungsverfahren